品番: EA539P-11

品名:14-200mm 充電式油圧多機能工具



販売価格	296,000円(税抜)/325,600円(税込)				
カタログ価 格	296,000円(税抜)/325,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/25 16:32現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0242ページ				









カタログ訂正 24/12/05 表項目の訂正:T形·六角圧縮はオプション品のため削除(No.55,56 1023)

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリ搭載! 作業効率を上げるオートリターン機能搭載!

## 仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	S7G-M200R
公称出力	112kN	圧着範囲	14~200m㎡ (裸圧着端子・スリーブ)
バッテリー	21.6V(リチウムイオン2.0Ah)	サイズ	350×314×82mm
重量	4.2kg	充電時間	30分(80%)、40分(100%)
圧着可能回数	70回(200m㎡圧着時)	付属品	バッテリー、充電器、圧着コマ、圧着 ヨーク、ダイスオス(14、22、38-70、 80-150、200)、ダイスメス(14-38、 60-70、80-100、150、200)、ケース、 ターミナルカバー

先端アタッチメントを替える事で圧着・圧縮作業、パンチャー作業、ケーブル・全ネジ・レースウェイ切断作業ができます。 ※各種タッチメントは別売

バッテリー残量表示付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.