品番: EA539P-20

品名:14-250mm 充電式油圧多機能工具



販売価格	394,000円(税抜)/ 433,400円(税込)				
カタログ価 格	394,000円(税抜)/433,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 11:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0242ページ				













カタログ訂正 24/12/05 表項目の訂正:T形·六角圧縮はオプション品のため削除(No.55,56 1023)

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリ搭載 Bluetooth通信による作業管理など先進機能を搭載!

仕様

メーカー	マクセルイズミ	型番	S7G-M250H
公称出力	127kN	圧着範囲	14~250m㎡ (裸圧着端子・スリーブ)
バッテリー	21.6V(リチウムイオン2.0Ah)	サイズ	346×325×82mm
重量	4.5kg	充電時間	30分(80%)、40分(100%)
圧着可能回数	45回(250m㎡圧着時)	付属品	バッテリー、充電器、圧着コマ、圧縮 ヨーク、ダイスオス(14・22・38- 70・80-15・200・250)、ダイスメス (14-38・60-70・80-100・150、200、 250)、ケース、ターミナルカバー

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリ搭載

作業効率を上げるオートリターン機能搭載

圧力センサによる合否判定、GPSによる作業位置記録

BluetoothR通信による作業管理など先進機能を搭載

先端アタッチメントを替える事で圧着・圧縮作業、パンチャー作業、ケーブル・全ネジ・レースウェイ切断作業ができます。 ※各種タッチメントは別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.