

品番：EA540AP-28

品名：260mm 裁ちはさみ(高級ステンレス・本職用)



販売価格	39,700円(税抜) / 43,670円(税込)		
カタログ価格	39,700円(税抜) / 43,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 19:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	2091ページ		



### 仕様

全長	260mm	刃長	110mm
材質	刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61 柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)	重量	210g
サイズ	本体:260×82×20mm(ネジ幅) 桐箱:300×105×30mm		

和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。

お手入れ用セーム皮付。

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。

全鋼製により調子が狂い難い。(突然切れなくなることがありません)

V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現。(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)

刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。

刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません。※使用状況によります。

ハンドルは美しいマットシルバー塗装。

保管や贈答用に最適な桐箱入り。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA540AL-2</p> <p><b>コメント</b> 違い:全長、刃長、材質など</p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.