品番：EA540BC

品名：190mm はさみ･生花 園芸用

販売価格	2,900円（税抜）／ 3,190円（税込）			
カタログ価格	2,900円（税抜）／3,190円(税込)			
在庫数	最新在庫：13　（2025/05/15 03:26現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2558ページ			



仕様

メーカー	アルスコーポレーション（ARS）	型番	140DX
刃材質	高炭素刃物鋼（ハードクローム仕上）	グリップ材質	エラストマー
切断の目安	生木：φ9mm、 ステンレス板：0.4mm～0.5mm	全長	192mm
刃長	42mm	重量	130g
カラー	ホワイト	用途	軽量･小型の生花･園芸用

エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業にも疲れにくい設計です。
打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる手や腕への衝撃を和らげます
反発力に優れたスプリングを使用して、開閉も極めてスムーズです。
刃の開き幅が2段階調整可能
スプリング入
安全ストッパー付
グリップは、環境に優しい非塩ビ系樹脂(オレフィン系)を使用しています。
刃部と分別して廃棄することができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.