

品番：**EA540BC-9**

品名：15mm/185mm ケーブル鋏



販売価格	<b>2,980円</b> (税抜) / 3,278円(税込)		
カタログ価格	2,980円(税抜) / 3,278円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2026/03/30 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0243ページ		



**カタログ訂正** 25/10/08 刃長:(誤)40mm→(正)43mm (No.56, 57 1253)

#### 仕様

メーカー	アルスコポレーション(ARS)	型番	130DX-D
用途	ケーブルやモールなどのハードカットに	全長	185mm
刃長	43mm	切断能力	VCT3×5.5mm <sup>2</sup> (AWG10)外径15mm以下
刃材質	高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)	重量	135g

現場作業に最適な電気工事用のケーブル鋏です。

エラストマーグリップ

刃幅2段階切替可能

シャープな切れ味で切断面を变形させず、きれいにカットできます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.