

品番：EA540JA-6

品名：174mm はさみ(フッ素コート)



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2026/04/04 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2086ページ		



テープ等の粘着物や汚れ・サビに強い高性能コーティング

仕様

メーカー	プラス(PLUS)	型番	SC-175SF
全長	174mm	刃長	65mm
刃	ハイカーボステンレス鋼 (フッ素コート)	板厚	1.8mm
材質	グリップ:44%再生樹脂(85%再生 ABS+TPE) 刃・カシメピン:ステンレス鋼 がたつき防止リング:POM キャップ:PP	色	ホワイト/ブルー

テープなどの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いです。

カーブ形状の刃が、対象物をしっかりつかまえるための最適な刃角度をキープし、刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上げ刃を採用しています。

刃の開き角度が一定です。

安心な丸い刃先。

高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。

厚みのあるやわらかい材質との2層構造が指への負担を軽減します。テコ比、手の大きさ、持ち方を研究し、刃に力が伝わりやすい設計で、手にぴったりフィットします。

小指用の滑り止めが付いて安定した握り方で切ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.