

品番：EA541XA-2

品名：16mm/380mm ワイヤーカッター(油圧式)



販売価格	112,000円(税抜) / 123,200円(税込)		
カタログ価格	112,000円(税抜) / 123,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0103ページ		



仕様

出力	39kN(4tonf)	全長	380mm
重量(g)	3800	切断能力(mm)	ワイヤーロープ: JIS 6×7(1号): φ 16 6×12(2号): φ 20 JIS 6×19(3号): φ 20 丸棒: 軟銅丸棒: φ 16 アルミ丸棒: φ 16 軟鋼棒(SS41以下): φ 16 鉄筋コンクリート用棒鋼: φ 13 より線: 裸硬銅より線: φ 20.7 (250m ²) 裸硬アルミより線(HAL): φ 20.0 (240m ²) 鋼心アルミより線(ACSR): φ 20.3 (200m ²) 亜鉛メッキより線: JIS 1×7(2号): φ 15 JIS 1×19(3号): φ 16 ケーブル: C.C.Pケーブル: φ 20 鉛ケーブル: φ 20 地中線ケーブル: φ 20

手動油圧式ワイヤーカッターです。

ワイヤー、丸棒等切断。

ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。

ピアノ線・PC鋼線は切断できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.