

品番：EA541XC-2

品名：22mm/578mm ワイヤーカッター(油圧式)



販売価格	239,000円(税抜)／262,900円(税込)		
カタログ価格	239,000円(税抜)／262,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0105ページ		



仕様

出力	55kN(5.1tf)	全長	578mm
重量(g)	5800	切断能力(mm)	ワイヤーロープ: JIS 6×7(1号): φ 22 6×12(2号): φ 25 JIS 6×19(3号): φ 25 丸棒: 軟銅丸棒: φ 22 アルミ丸棒: φ 20 軟鋼棒(SS41以下): φ 20 鉄筋コンクリート用棒鋼: φ 16 より線: 裸硬銅より線: φ 41.6 (1000mm ²) 裸硬アルミより線(HAL): φ 40.7 (980mm ²) 鋼心アルミより線(ACSR): φ 38.4 (810mm ²) 亜鉛メッキより線: JIS 1×7(2号): φ 15 JIS 1×19(3号): φ 20 ケーブル: C.C.Pケーブル: φ 40 鉛ケーブル: φ 40 地中線ケーブル: φ 40

手動油圧式ワイヤーカッターです。

早送り付
キャリングバッグ入りです。
ワイヤー、丸棒等切断。
ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。
ピアノ線・PC鋼線は切断できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.