

品番：EA544ED-41A

品名：230mm 万能はさみ



販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 00:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ミノル工業	型番	MC30H230
用途	軽天・ダクトの切断に	切断能力	ステンレス:1.0mm 鉄板:1.4mm アルミ:2.0mm
全長	230mm	刃長	ノーマルモード:34mm パワーモード:13mm
重量	360g	材質	本体:特殊鋼 刃:刃物用特殊鋼(焼入処理) ハンドル:エラストマー樹脂

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!

切替スイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)

通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。

パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れます。

倍力率驚異の15倍

ハンドルロック機能付き

#### <注意事項>

・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。

- ・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。
- ・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.