

品番：EA545BH-7

品名：19mm/1050mm ボルトカッター



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 09:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0103ページ		



#### 仕様

メーカー	ヒット商事 (HIT)	型番	BC1050
切断能力	軟線:19mm 硬線:11mm	全長	1,050mm
重量	8.6kg		

鉄筋、バー、ボルト、リベット等の切断に。


刃先の調整は偏芯ボルト方式を採用しています。  
刃先が簡単に平行移動でき、微調整が容易に行えます。

刃先の調整は約2,000回に1度でOKで何回も調整する必要はありません。

#### <注意>

電氣流れている物には使用しないでください。  
切断した材料や破損した刃先などは飛散することがありますのでご注意ください。  
作業時は保護メガネを着用してください。  
表示の範囲内の材料に使用してください。  
切断の際はできるだけ刃部の中央から奥を使用してください。  
ハンマー等でたたいて衝撃を加えないでください。

#### 代替品

	品番	EA682HA-1050
	コメント	1050mm 切断:HRC40以下可能 安価

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.