品番: EA545K-18

品名:8mm/460mm ボルトカッター



販売価格	<b>21,300円</b> (税抜)/ 23,430円(税込)				
カタログ価 格	21,300円(税抜)/23,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>9</b> (2025/12/16 04:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0102ページ				













## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	71 72 460
切断能力	HRC19以下(軟線): φ8mm HRC40以下: φ6mm HRC48以下(硬線): φ5mm	刃硬度	HRC62
刃長	30mm	ヘッド厚さ	33mm
全長	460mm	重量	2.1kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

## 代替品



**品番** EA545BT-18

**コメント**  $\phi$  10mm/全長485mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.