品番: EA545K-24

品名:9mm/610mm ボルトカッター



販売価格	24,600円 (税抜)/27,060円(税込)				
カタログ価格	24,600円(税抜)/27,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/13 19:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0102ページ				















仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	71 72 610
切断能力	HRC19以下(軟線): φ9mm HRC40以下: φ8mm HRC48以下(硬線): φ7mm	刃硬度	HRC62
刃長	34mm	ヘッド厚さ	33mm
全長	610mm	重量	2.55kg

偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します

ヘッドとジョイント部分がフラットで、アクセスしやすい構造

快適な緩衝装置付き鍛造ストッパー

ネジ留めされたカッターヘッドは交換可能です。

代替品



品番 EA545BT-24

コメント ϕ 11 mm/全長652

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.