

品番：EA545NA-4

品名：9.5mm/ 762mm ボルトカッター



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0102ページ		



HRC50までの硬い材料の切断に

仕様

切断能力(mm)(HRC50以下)	9.5	材質	ハンドル:鍛造鋼 刃:クロムバナジウム鋼
全長(mm)	762	重量(kg)	4.6
HRC50までの硬い材料の切断に			
高張力鋼棒、ボルト、プレストレストコンクリート、鉄筋、メッシュ、ワイヤー、冷間引抜合金鋼、表面硬化チェーン、焼入れスプリングワイヤーの切断に最適です。			
強靱なハンドルと剛性のある刃先を実現するために精密に鍛造加工されています。			
切断の力を約80倍に増幅し、負担を軽減します。			
ハンドルの内側にはストッパー代わりの突起が付いており、それ以上圧力がかからない為ツールが壊れず安全です。			
センターカット:刃の中心部でカットします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.