

品番：EA546BD-300B

品名：58mm/300mm パイプレンチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,970円(税抜)／6,567円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,970円(税抜)／6,567円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/25 23:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0193ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                 |             |            |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| メーカー                                                            | ヒット商事 (HIT) | 型番         | P300  |
| 最大口開き                                                           | 58mm        | 使用可能ガス管呼び径 | 40A   |
| 最大荷重                                                            | 98kgf・m     | 全長         | 300mm |
| 歯幅                                                              | 20mm        | ヘッド幅       | 20mm  |
| 重量                                                              | 1.03kg      |            |       |
| 鍛造鉄製                                                            |             |            |       |
| 本体・フレームとも完全熱処理しており全鍛造品で強く確実に食い付き、歯先は高周波焼入れを施し硬くへたらず完全に機能を発揮します。 |             |            |       |