

品番 : EA546CA-15

品名 : 600mm コーナーバイブレンチ(白管/被覆管兼用型)



販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/09 05:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0194ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	CPA600M
呼び全長	600mm	適合パイプ外径	Φ48~90mm
くわえられる管の呼び寸法	40A~80A	重量	3kg
材質	アルミ合金・特殊合金鋼	仕上げ	シルバー焼付塗装 刃部:黒染 ウォーム:黒染

白管・被覆管兼用型

本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製

中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.