品番: EA546CB-4

品名: 80mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆管用)



販売価格	<b>16,200円</b> (税抜)/17,820円(税込)				
カタログ価格	16,200円(税抜)/17,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 17:10現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0194ページ				





## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	AP450N
呼び全長	450mm	適合パイプ外径	15~80mm
くわえられる管の呼び寸 法	15A~65A	重量	1.7kg
材質	アルミ合金・特殊合金鋼	仕上げ	シルバー焼付塗装・グリーン焼付塗装
熱処理	歯部硬度:52~58HRC		

ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい

本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品

品質は、JIS H強力級に相当します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.