

品番：EA546DG-300

品名：16-48mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,730円(税抜) / 9,603円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,730円(税抜) / 9,603円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/19 22:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0194ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|------------|--------|---------|
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWT-300 |
| 呼び全長 | 300mm | くわえ部厚み | 13mm |
| パイプ外径 | 16~48mm | 口開き幅 | 16~48mm |
| 重量 | 0.65kg | | |
| 鍛造鉄製 | | | |
| 亜鉛メッキ鋼管(白管)用 | | | |
| パイプレンチよりも狭所を得意とするコーナーレンチをさらにスリムに設計 | | | |
| 刃幅わずか13mmで溝中・壁際・天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボなどのつかみ所が狭い継手にも活躍 | | | |
| 強度は薄型でも安心のJIS普通級相当 | | | |
| ワイドな口開きで能力アップ! | | | |
| 喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現 | | | |

代替品

| | |
|------|-----------|
| 品番 | EA546CA-2 |
| コメント | Al合金 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.