


品番：EA546DG-350

品名：21-60mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)



販売価格	8,880円(税抜)／9,768円(税込)		
カタログ価格	8,880円(税抜)／9,768円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0194ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWT-350
呼び全長	350mm	くわえ部厚み	13mm
パイプ外径	21～60mm	口開き幅	21～60mm
重量	0.82kg		
鍛造鉄製			
亜鉛メッキ鋼管(白管)用			
パイプレンチよりも狭所を得意とするコーナーレンチをさらにスリムに設計			
刃幅わずか13mmで溝中・壁際・天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボなどのつかみ所が狭い継手にも活躍			
強度は薄型でも安心のJIS普通級相当			
ワイドな口開きで能力アップ!			
喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現			

代替品

	品番	EA546CA-3
	コメント	Al合金



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.