

品番：EA546DK-30

品名：17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



#### 仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWTDA300
呼び全長	300mm	パイプ外径	17~43mm (10A~32A)
先端厚み	13mm	口開き幅	16~48mm
材質	アルミ	重量	475g

亜鉛メッキ鋼管(白管)用

軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル

アルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上に特化。身体への負担も軽減します。

短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適

ワイドな口開きで、能力アップ!

喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現

#### 代替品

	品番	EA546CA-2
	コメント	メーカー違い



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.