

品番：EA546DK-35

品名：22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,000円(税抜)／14,300円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 13,000円(税抜)／14,300円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/05 20:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0195ページ                      |      |   |



仕様

|                                                     |            |       |                      |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|
| メーカー                                                | MCC(松阪鉄工所) | 型番    | CWTDA350             |
| 呼び全長                                                | 350mm      | パイプ外径 | 22～49mm<br>(15A～40A) |
| 先端厚み                                                | 13mm       | 口開き幅  | 21～60mm              |
| 材質                                                  | アルミ        | 重量    | 580g                 |
| 亜鉛メッキ鋼管(白管)用                                        |            |       |                      |
| 軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル                       |            |       |                      |
| アルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上に特化。身体への負担も軽減します。      |            |       |                      |
| 短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適                             |            |       |                      |
| ワイドな口開きで、能力アップ!                                     |            |       |                      |
| 喰い付き抜群の山形状に職人が一丁ずつ焼入れ(高周波焼入れ)を施すことで、機能性・耐久性を最高水準で実現 |            |       |                      |

代替品

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 品番   | EA546CA-3 |
|  | コメント | メーカー違い    |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.