

品番：EA546DP-8

品名：60.5-144.0mm/ 870mm コーナーレンチ(PCM継手/鋼管)



販売価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
カタログ価格	27,900円(税抜) / 30,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0197ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWM0780A
全長(mm)	延長時:870 本体のみ:600	パイプ外径(mm)	60.5~144
先端厚	24mm	重量(kg)	3.5
締付能力	PCM継手:50A、80A 白ガス管:50A、80A	荷重	約274N、約372N、約392N
メカニカル継手の締め付け専用(東京ガス推奨品)			
鋼管の締め付けも可能です。			
延長管付(全長は延長管を装着時の寸法です)			
呼び全長	870mm		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.