

品番 : EA546DR-25

品名 : 13- 34mm / 250mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



## 仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPALAD25
呼び全長	250mm	パイプ外径	13~34mm (8A~25A)
被覆のすべり(許容トルク)	78N·m	先端厚	27mm
口開き幅	13~38mm	刃幅	27mm
重量	380g		

被覆管専用

職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現

細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。

ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮

JIS強力級相当

## 代替品

品番	EA546CA-11
コメント	メーカー違い。仕様をご確認ください



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.