

品番 : EA546DR-45

品名 : 34- 61mm / 450mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPALAD45
呼び全長	350mm	パイプ外径	34~61mm (25A~50A)
被覆のすべり(許容トルク)	234N·m	先端厚	40mm
口開き幅	33~65mm	刃幅	40mm
重量	1.27kg		

被覆管専用

職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現

細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。

ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮

JIS強力級相当

代替品

	品番 EA546CA-14
	コメント メーカー違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.