

品番：EA546DR-60

品名：49- 89mm/ 600mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	30,800円(税抜)／ 33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜)／33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPAL600
呼び全長	600mm	パイプ外径	49～89mm (40A～80A)
被覆のすべり(許容トルク)	392N・m	先端厚	45mm
口開き幅	48～102mm	刃幅	45mm
重量	3kg		
鋳造製ハンドル			
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。			
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮			
職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現			
JIS普通級相当			

代替品

	品番	EA546CA-15
	コメント	メーカー違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.