

品番 : EA546DR-90

品名 : 76-114mm/ 900mm コーナーレンチ(アルミ合金/被覆鋼管)



販売価格	54,000円(税抜)／59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜)／59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



#### 仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWPAL900
呼び全長	900mm	パイプ外径	76~114mm (65A~100A)
被覆のすべり(許容トルク)	588N・m	先端厚	50mm
口開き幅	76~134mm	刃幅	50mm
重量	5.6kg		

鋳造製ハンドル

細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。

ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮

職人が造る歯は機能性、耐久性を最高水準で実現

JIS普通級相当

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.