

品番：EA546DS-4

品名：42.0- 91.0mm/ 450mm コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)



販売価格	17,700円(税抜)／ 19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 14:37現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	CWP0540A
パイプ外径	42～91mm	呼び全長	450mm
先端厚	24mm	重量	1.6kg
締付能力	SGM・SGML継手:25A、32A、40A 白ガス管及びエンビライニング管及び継手:32A、40A	荷重	SGM継手・SGML継手:約294N 白ガス管及びエンビライニング管及び継手:約294N・約343N
メカニカル継手の締め付け専用(大阪ガス推奨品)			
歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締め付けに最適			
鋼管の締め付けも可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.