


品番：EA546DT-90

品名：102mm/900mm ハ イ° レンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0193ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	PWPDA900
呼び全長	900mm	適用管呼びサイズ	80A
パイプ外径	102mm(90A)	被覆のすべり(許容トルク)	588N・m
先端厚	51mm	口開き幅	102mm
歯幅	51mm	重量	4.7kg


被覆管の締め付けに特化した極めて細かい歯形状がパイプにしっかりと噛み込み、かつパイプのキズを最小限に抑えます。

職人が造る歯は機能性・耐久性を最高水準で実現

JIS強力級に相当する強度にもかかわらず、アルミ鍛造ハンドル採用

アルミ鍛造製

代替品

	品番 EA546CB-6 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.