

品番 : EA546H-300

品名 : 60mm/300mm 強力型パイプレンチ



販売価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
カタログ価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/09 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0193ページ		



耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

パイプ外径	60mm	重量	1.25kg
呼び全長	300mm		
鍛造鉄製			
上あごは特殊鋼製で二重熱処理が施されています			
サイズ調整のローレット部は焼き戻しを施し、滑り止め付。			
パイプサイズが一目でわかるスケール付			
しっかりしたパイプグリップとラチェットアクションを実現するフラットスプリングとコイルスプリングを内蔵			
「I」型をした鋳鉄製のハンドルにより重量を最小限に抑えます			
ハンドルには吊り下げ用穴付			

代替品

	品番	EA546RS-18
	コメント	全長450mmです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

