

品番：EA546HB-200

品名：28mm/200mm パイプレンチ




販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/04/27 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0196ページ		



JIS B 2011 内径・外径および厚さ (単位: mm)			
径の呼び	外径	内径	厚さ
15	15	11.5	1.8
20	20	16.5	2.0
25	25	20.5	2.2
30	30	24.5	2.4
40	40	33.5	3.0
50	50	42.5	3.5
60	60	51.5	4.0
75	75	63.5	4.5
90	90	76.5	5.0

ステンレス鋼と異種金属との組合せ相定	
材質	ステンレス鋼
ライニング鋼	○
銅鋼	○
黄銅	○
鋳鉄	△
ステンレス鋼	○

ガス管			
径の呼び	外径	内径	厚さ
15A	21.2	16.1	2.6
20A	27.2	21.6	2.8
25A	34.0	27.6	3.2
30A	41.7	35.7	3.5
40A	48.6	41.6	3.5
50A	60.5	51.9	3.8
65A	76.3	67.9	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	91.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.5



耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

パイプ外径	28mm	重量	0.3kg
呼び全長	200mm		
耐久性に優れた鍛造鉄製			
パイプサイズが一目でわかるスケール付			
ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.