

品番：EA546HD-350

品名：61mm/350mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)




販売価格	8,060円(税抜)／8,866円(税込)		
カタログ価格	8,060円(税抜)／8,866円(税込)		
在庫数	最新在庫：4（2025/07/07 00:24現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0195ページ		



JIS B 2211 外径・内径および厚さ (単位: mm)			
径の呼び	外径	内径	厚さ
15	15	11.5	1.75
20	20	16.5	2.0
25	25	21.0	2.5
30	30	26.0	3.0
40	40	35.0	3.5
50	50	45.0	4.0
60	60	55.0	4.5
75	75	67.5	5.0
90	90	81.0	5.5

ステンレス鋼と異種金属との組合せ相違	
材質	相違
ステンレス鋼	ステンレス鋼
銅	○
銅合金	○
黄銅	○
鋳鉄	○
炭素鋼	○
ステンレス鋼	○

ガス管			
径の呼び	外径	内径	厚さ
15A	21.2	16.1	2.6
20A	27.2	21.6	2.8
25A	34.0	27.6	3.2
30A	41.7	35.7	3.5
40A	48.6	41.6	3.5
50A	60.5	52.0	3.8
65A	76.3	67.0	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	92.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.5



軽量かつ耐久性に優れています

仕様

重量(kg)	0.8	呼び全長	350mm
パイプ外径(mm)	61		
狭いスペースや床近くでのパイプ加工に便利です			
アルミ製ハンドル			
二重熱処理されたアゴ部は硬くて長寿命			
ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%)			

代替品

	品番	EA546B-350
	コメント	メーカー違い。17° 外径:50mm