



品番：EA546JA-8

品名：210mm スピードレンチ



販売価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
カタログ価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/15 10:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SW-200
用途	・配管、電材関連のボルト、ナットやパイプの脱着 ・建設現場での錆びたボルト等の取り外し ・工場機械設備の点検、補修に	開口範囲	9~25mm
保証トルク	176.5N・m	全長	210mm
くわえ部厚み	10mm	ハンドル厚み	6.5mm
重量	200g	材質	クロムバナジウム合金鋼

あらゆる形状(六角・四角・丸)にワンタッチでアジャストします。

パイプやつぶれたナットも回せます。

バネにより、反復作業が可能

ヘッドが小さいため、狭いスペースでも使えます。

配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に

<注意>

- ・反復作業により回すパイプ等を傷つけることがあります
- ・仮締め用として使用してください
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ・ハンマー代わりに使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.