

品番 : EA546RG-10

品名 : 40mm/250mm エンドパイプレンチ(アルミ合金)



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0195ページ		



JIS B 2311 外径・内径および厚さ(単位: mm)			
径寸	呼び径	外径	内径
A	1/2	21.7	16.1
16	1/2	21.7	16.1
20	5/8	27.2	21.6
25	3/4	32.0	26.0
32	1 1/8	42.7	35.7
40	1 1/4	48.0	41.0
50	1 3/8	56.5	49.5
60	2	60.5	52.9
65	2 1/8	65.3	54.2
80	3	86.3	90.7
		90.7	4.2

ステンレス板と異種金属との組合せ判定 着手(ステンレス)と異種材(当社製)			
径寸	呼び径	着手	ステンレス鋼
15A		X	
20A		O	
25A		X	
32A		O	
40A		X	
50A		X	
60A		X	
65A		X	
80A		X	
90A		X	
100A		X	

ガス管			
径寸	呼び径	内径	内厚
15A	21.2	16.1	2.8
20A	27.2	21.6	3.0
25A	34.0	27.6	3.2
32A	42.7	35.7	3.5
40A	48.6	41.6	3.5
50A	60.5	52.9	3.8
60A	71.4	63.5	4.2
65A	80.7	71.7	4.2
80A	89.1	80.7	4.2
90A	101.6	93.2	4.2
100A	114.3	105.3	4.2



狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。アルミハンドルの軽量化モデルで更に作業効率が向上

#### 仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	90107
パイプ外径	40mm	重量	0.4kg
呼び全長	250mm	材質	ハンドル:アルミ鋳物製 アゴ部:鉄鋳物製

ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。

狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.