

品番：EA546RV-14

品名：50mm/350mm オフセット型パイプレンチ



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 14:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0194ページ		



JIS B 2031
別注の寸法と寸法 (単位: mm)

口の呼び	外径	JIS B 2031の 寸法	別注の寸法
15	15	21.2	18.1
20	20	27.2	21.6
25	25	34.5	27.6
30	30	42.7	35.7
40	40	58.6	47.8
50	50	76.5	62.9
60	60	96.1	80.7

ステンレス鋼と異種金属との組合せ判定
標準 (ステンレス鋼) 別注 (異種金属)

材質	判定
ステンレス鋼	○
銅	×
黄銅	○
鋳鉄	×
ステンレス鋼	○

ガス管

口の呼び	外径	寸法	別注
15A	21.2	18.1	2.8
20A	27.2	21.6	2.8
25A	34.5	27.6	3.2
30A	42.7	35.7	3.5
40A	58.6	47.8	3.5
50A	76.5	62.9	3.8
60A	96.1	80.7	4.2
80A	124.8	102.2	4.2
100A	153.5	125.3	4.5




ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭所での作業に最適です

仕様

メーカー	リジッド (RIDGID)	型番	89435
鍛造鉄製			
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭い作業に最適です。			
パイプ外径	50mm	重量	1.0kg

代替品

	品番	EA546B-350
	コメント	同型 アルミ合金製

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.