

品番：EA546VD-5A

品名：34-216mm/670mm チェーンレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,300円(税抜) / 47,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,300円(税抜) / 47,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/29 22:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0194ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------|-------|----------|
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | CW8 |
| パイプ外径 | 34~216mm | 保証荷重 | 330kgf・m |
| 全長 | 670mm | チェーン長 | 857mm |
| 重量 | 5.5kg | | |

チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。

パイプレンチが使用できない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。

本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くへたらず完全に機能を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.