品番: EA546VD-7A

品名:34-320mm/710mm チェーンレンチ



販売価格	<b>70,300円</b> (税抜)/77,330円(税込)				
カタログ価格	70,300円(税抜)/77,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 16:41現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0196ページ				





## 仕様

メーカー	ヒット商事 (HIT)	型番	CW10L
パイプ外径	34~320mm	保証荷重	330kgf·m
全長	710mm	チェーン長	980mm
重量	6.45kg		

チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。

パイプレンチが使用できない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。

本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.