

品番：EA546X

品名：29-67mm/240mm オフセットヘックスレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,300円(税抜) / 13,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/03/28 11:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0196ページ | | |



六角形のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブなどをあらゆる角度から確実に掴みます

仕様

| | | | |
|--|--------------|----|-------|
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31305 |
| 口の開き | 29~67mm(対辺) | 全長 | 240mm |
| 重量 | 600g | | |
| 鍛造鉄製 | | | |
| 大きいナット回しに軽くて強力です。 | | | |
| あごの開きを特別に大きくしたジョーは、流しや浴槽の排水管ナットを締め付けるのに最適。 | | | |
| 薄くて表面に凹凸のないジョーは狭い箇所にも滑らせて挿入できます。 | | | |
| 六角形のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオン、バルブ、パッキングナットなどあらゆる角度から確実につかみます。 | | | |
| ジョーの開きは最大67mm | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.