

品番：EA546YB-2

品名：50mm ストラップレンチ(プラスチック管用)



販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/04 21:02現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0196ページ		



モデルチェンジ内容 25/04/01 ボディ色が赤→シルバーへ変更になりました。(20250401 1023)

強力織のナイロンベルトが傷をつけずにしっかりとパイプをつかみます

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	31355
パイプ外径	6～50mm	保持能力(呼径)	6～90mm
ストラップ長	425mm	ストラップ幅	27mm
全長	300mm	重量	0.8kg
プラスチック管用			
強力織ナイロン紐がしっかりとキズをつけずにパイプをつかみます。			
紐には滑り止めウレタンコートが施されています。			
紐は交換可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.