

品番：EA546Z-6

品名：12-32mm/305-432mm ヘッドスレンチ(LEDライト付)



販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/04 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0195ページ		



先端LEDライト+可動90°のspring式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます

#### 仕様

メーカー	リジッド(RIGID)	型番	46753
作業箇所を直接照らす防水型LEDライトを先端部に内蔵			
ジョーは最大90°の角度まで自由に曲げることができ、ナットを確実に掴みます。			
Tハンドルは着脱可能。よりトルクを加える場合は、ラチェットハンドルを併用して下さい。(差込角凹3/8")			
締付能力(ナット)	12~32mm	全長	305~432mm(調整可能)
重量	1,200g	電源	CR2032×2個(付属)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.