

品番：EA550-20B

品名：[+ -] ドライバーセット(差替式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,500円(税抜) / 17,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,500円(税抜) / 17,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/28 06:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------|
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB38215.CBB |
| ドライバーハンドル | 105mm | (+)ドライバービット | #1・#2 |
| (-)ドライバービット | 0.6×4.0mm 0.8×5.5mm 1.0×6.5mm 1.2×8.0mm | (-)精密ドライバー | 2.5×0.4mm 3.0×0.5mm |
| 総重量 | 562g | 付属品 | ツールロール |

9本のプロフェッショナルな高品質工具セットです。(スクエアプリッカー付)

組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備

SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現

最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現しています。

滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能です。

耐久性に優れています。

ブレードをハンドルに差し込んだり、取り外したりする際のロック機構付

コンパクトな合成革製ロールアップケース入り

【SwissGrip Evoの特長】

・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良

- ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
- ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
- 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。

【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】

内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材

外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.