

品番 : EA550CA-100A

品名 : 105mm ドライバーハンドル(差替式)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



## 仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 38215.A
全長	105mm	ハンドル径	φ29mm
重量	57g		
EA550CA-0~2、CB-4~-8、CC-1.5~-6、CE-6~-25用ハンドル			
「クリック」ロック付き			
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現			
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。			
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。			
一目で確認できるグリップ カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。			
【SwissGrip Evoの特長】 ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良 ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりとフィットします。 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。			
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】 内側(コア):力をしっかりと受け止める硬い素材(リサイクル素材) 中間:内側のコアと外側の層を結合する素材 外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.