

品番：EA550KA-40

品名：#0 ねじ取りビットセット(差替式/精密用)



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0506ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	3610-N
適合サイズ	M1~M2.6 (+0ねじ用)	セット内容	なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドル
仕様	対辺6.35mm六角軸	全長	152mm
軸長	35mm	軸径	φ2mm
材質	ビット本体: 特殊合金鋼 ブレード: HSS 固定用ねじ: 鋼材 ハンドル本体: POM, CA, 特殊合金 鋼、鋼合金、炭素工具鋼 回転キャップ: PP		

めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。

ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きません。

垂直に強く押し付けながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ねじを外します。

精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。

熱処理をされたネジには使用できません。

ビットは手回し専用です。必ず差替えハンドルに取り付けてください。

電動ドライバーでは使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.