

品番：EA550P-30A

品名：軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/11 23:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	PB SWISS TOOLS	型番	PB 38510.R-30
六角シャンク	6.35mm(1/4")	全長	150mm
軸長	30mm	送り角	15°
重量	200g		
先端マグネット付			
右回転・左回転・固定の切替が可能			
30mmのショートブレードでコンパクトな使用が可能			
油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。			
化学的耐性や機械的強度があり、過酷な現場での使用に耐えます。			
一目で確認できるグリップ ハンドルエンドにカラーコード、マークにより、正しいツールを素早く手に取ることができます。			
【SwissGrip Evoの特長】 ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良 ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。			
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】 内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)			

中間:内側のコアと外側の層を結合する素材  
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.