

品番：EA550WA-6

品名：1/4"Hex マルチインパクトドライバーセット



販売価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
カタログ価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/21 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0553ページ		

**ポジドライブとは**

十字穴に交差する形で裏が付る穴は、通常の十字穴よりも鋭利な形状に加工されているため、カミアウトが少なく、強力なトルク伝達が可能です。

**TORX**

トルクス(プラスドライバー)は主に車、船に使用される。トルクスは、通常の十字穴よりも鋭利な形状に加工されているため、カミアウトが少なく、強力なトルク伝達が可能です。

Hex-Plusビットは通常のHexビットよりも鋭利な形状に加工されているため、カミアウトが少なく、強力なトルク伝達が可能です。

**プラスドライバー ねじ対応表**

プラスドライバー	対応のねじ規格
1番(2)	2.9x12以下
2番(2)	3~5mm径で、長さ12以下
3番(2)	3.5~4mm径で、長さ12以下
4番(2)	4.5mm径以下

仕様

メーカー	Wera	型番	018110
〈セット内容〉	19点	(+)ビット	#1・#2・#3
(-)ビット	0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm	Hexビット	3・4・5・6mm
TORXビット	T15・T20・T25・T30・T40	ポジビット	#1・#2・#3
ビット対辺	1/4"	ドライバー全長	163.5mm
トルク	25Nm	ビット全長	70mm

インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。

インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。

頑丈なビットホルダーにより、さまざまなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。

正逆切替機能

貫通軸

手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.