

品番：EA550XB-7

品名：1/4"DR インパクトドライバースセット(1/4"Hexビット用)



販売価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
カタログ価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/07 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0552ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	1903-S
入組み点数	6	<セット内容>	(+)ビット:4点 ビットホルダー ミニインパクトドライバー
(+)ビット	#1×30mm #2×30mm #2×65mm #2×125mm	ビットホルダー	1/4" hex×1/4" sq
適合サイズ	対辺6.35mm六角軸 片頭ビット30mm以上	ドライバー差込角	1/4"
ビット対辺	1/4"	ドライバー	全長:123mm
材質	本体:合金鋼・炭素鋼・ゴム ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼	総重量	325g

ハンマーで叩くと先端が回るドライバー

ネジの増し締め、ゆるめ始めに

なめたねじ、錆びたねじ、固着したねじ等の取り外しに便利

ネジ溝にドライバー刃先を当て、ハンドルを強く握り込み、後端部をハンマーで叩きます。  
(ネジを回したい回転方向に力を掛けながらハンドルを握りこむのがコツ!)

力の入れやすいエラストマー樹脂ハンドル

(後端部は打撃から手を守るフランジ形状)
コンパクト・軽量タイプで持ち運びに便利
本体差込角6.35mm(1/4")でソケットレンチも取付け可能
付属のビットアタッチメントで6.35mm六角ビットが使用可能
M5ねじまで対応
打撃による手の滑りを防止するゴムストッパー付き
RoHS2適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.