品番: EA557AL-1

品名:ドライバーハンドル(打撃可・手元六角付)



販売価格	1,620円 (税抜)/1,782円(税込)				
カタログ価 格	1,620円(税抜)/1,782円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/10 10:03現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0544ページ				













仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	7755-H
六角対辺	1/4"(6.35mm)	全長	89mm
材質	ハンドル:PP、TPE ボルスター:ステンレス 座金:炭素鋼	重量	134g

電動ドライバー用ビットが使える差込式ドライバーハンドル

ハンマーで叩ける貫通タイプ

スパナを使って本締めができるボルスター付き

固く締まったネジはハンマーを使い、ドライバーで叩きこむと緩みやすくなります。

力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドル

マグネット付き

ハンマーで叩く場合は片頭ビットをご使用ください。 (両頭ビットの場合、とがった先端がハンドル内部を傷つける恐れがあります。)

RoHS2適合品

※ビットは付属しておりません。



品番 EA564AK-1

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.