

品番：EA557AR-3

品名：#3x150mm [+]  
ドライバー(パワーG 電工・絶縁)



販売価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/07/06 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0219ページ0517ページ		



短絡防止(ショート防止)  
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止(ショート防止)に最適!



最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

### 仕様

メーカー	ESCOオリジナル	先端	(+) #3
軸長	150mm	耐電圧	1000V
生産国	日本		

安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜

早回しに便利なパワーグリップ仕様

ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感

押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状

最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

二重絶縁皮膜。軸部は二重の絶縁皮膜を施してあり、安全性・耐久性に優れています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.