

品番：EA557BJ-630

品名：ヘッドライト光軸調整ロングレンチ



販売価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
カタログ価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 16:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0282ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ADR10-L
全長(mm)	455	軸長(mm)	373
先端外径(mm)	6	ドライバ外径(mm)	7
付根六角サイズ(mm)	6.3	ハンドル径(mm)	36
ハンドル長(mm)	82	重量(g)	200
用途	小型・中型・大型自動車のヘッドライト光軸調整作業。	注意	本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。 先端にマグネットはついておりません。 本製品はヘッドライト光軸調整専用です。 ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。

小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。

先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。

軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。日野自動車 可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。

先端軸はφ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。

中間軸はφ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。

ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。

保管時用の先端保護キャップ付きです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.