

品番：EA557BJ-635

品名：ヘッドライト光軸調整Ball Hexレンチ



販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0282ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ADR10-06BP
全長(mm)	365	軸長(mm)	250
先端外径(mm)	6	ドライバ外径(mm)	6
付根六角サイズ(mm)	6.3	ハンドル径(mm)	36
ハンドル長(mm)	82	重量(g)	154
用途	自動車のヘッドライト光軸調整作業。	注意	本製品はヘッドライト光軸調整専用です。 ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。

自動車等のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。

メルセデス・ベンツ、BMW、アウディなどの欧州車に使用されている、六角穴のエーミングスクリューに対応したヘキサゴンタイプのレンチです。

従来のヘキサゴンレンチでは届かない奥まった個所にあるエーミングスクリューにも届く軸長です。

軸は車両への傷つきを抑制する丸軸を採用。先端は6mmのボールポイント形状で斜めからアプローチできるため、フェンダー等に当たって軸を垂直に差し込めない車種にも対応します。

ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。

ボンネットの開度が小さい車両でも使いやすい、コンパクトなグリップです。

グリップ部とレンチ(ビット)は取り外しが可能。保管時に全長が短くなるため工具箱に入れやすく、持ち運びも容易です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.