

品番 : EA557DM-2

品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 20:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



プラスドライバー ねじ対応表	
プラスドライバー	小ねじの対応
1番(0.1)	0.5mm以下
2番(0.2)	3~5mmまで
3番(0.3)	5.5~7mmまで
4番(0.4)	8mm以上
JIS規格でごく一般的なねじの大きさ	
(ドライバーの先端とねじの頭の大きさが一致する場合)	
また、ねじの頭が大きめの場合は、ドライバーの先端を	
ささげ(スライド)するのをおすすめします。	
ご参考までに、ドライバーの先端とねじの頭の大きさが一致する場合	
以下のようになります。	



仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	180-2x100
先端×軸径(mm)	#2×6.3	軸長(mm)	100
マグネット付			
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。			
握りやすく使いやすい三角断面の木柄ハンドル			

代替品

	品番 EA557AV-2 コメント スリット形状ハンドル
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.