

品番：EA557WC-100

品名：4本組 ビスブレイクドライバー



販売価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0527ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	入組み点数	4
<セット内容>	(+) #1・#2・#3 (-) 6mm	軸径	(+) #1: 5.0mm (+) #2: 6.0mm (+) #3: 7.0mm
刃幅	(-) 6: 6.0mm	軸長	75・100・150mm
材質	刃先: クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル: PP+TPE		
なめたネジも新しいネジも両方回せる			
より喰い付き更になめたネジが外しやすい			
靱性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用			
高精度ブラックポイント仕上げ			
ハンマーで叩ける座金付き			
叩いて新たなネジ溝を作り出します			
マグネット付き			
工具袋付き			
※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。			

代替品

	品番EA557WC-110 コメント[+]1・2の2本組
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.